

Garant**Jeklena vijačna spona, Vpenjalne letve: 1250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	860480 1250
GTIN	4045197167507
Razred artikla	81D

Opis**Izvedba:**

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.

Premična pritisna ploščica z vgrajeno **blokado vretena preprečuje popušcanje** vretena pri vibracijah. Maksimalni prenos sile zaradi **močnega ročaja** z oprijemljivo površino Haptoprene® in jedrom iz posebno žilavega polipropilena. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.

Presek vodila: 27×13 mm

Prevesna dolžina: 120 mm

Tehnični opis

Presek vodila	27×13 mm
Območje vpenjanja	1250 mm
Prevesna dolžina	120 mm
Vrsta izdelka	Spone

