

**Jeklena vijčna spona, Vpenjalne letve: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	860550 200
GTIN	4045197335081
Razred artikla	82C

**Opis****Izvedba:**

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko cinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Vreteno je brunirano in opremljeno z zaščitnim pokivalom iz umetne mase.

**Tehnični opis**

Območje vpenjanja	200 mm
Prevesna dolžina	120 mm
Presek vodila	22×10,5 mm
Vrsta izdelka	Spone