



## Jeklena vijačna spona, Vpenjalne letve: 200mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860500 200
GTIN	4008158033914
Razred artikla	83K

### Opis

#### Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.

Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160. Vpenjalna sila do 6000 N.

### Tehnični opis

Območje vpenjanja	200 mm
Prevesna dolžina	100 mm
Presek vodila	22×8,5 mm
Vrsta izdelka	Spone

### Pribor

Garnitura pritisnih kap8-delna Ø pritisne plošče 30 mm	860115 30
Celoten spodnji del za sponse, v celoti iz jekla Tip 200	860560 200