

HOLEX**Jeklena vijačna spona, z ročico, Vpenjalne letve: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	860650 300
GTIN	4045197494443
Razred artikla	82C

Opis**Izvedba:**

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Vpenjalna ročica z zobatim segmentom, ki se samodejno zaskoči. Odpiranje s pomočjo kljuge za sprostitev. Premična tlačna plošča, vpenjalna ročica s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Za **hitro** in preprosto **vpenjanje z veliko vpenjalno silo**.

Tehnični opis

Presek vodila	25×12 mm
Območje vpenjanja	300 mm
Prevesna dolžina	140 mm
Masa	2,31 kg
Vrsta izdelka	Spone

