



Jeklena vijačna spona, Vpenjalne letve: 250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860500 250
GTIN	4008158033990
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.

Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160. Vpenjalna sila do 6000 N.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	250 mm
Prevesna dolžina	120 mm
Presek vodila	24,5×9,5 mm
Vrsta izdelka	Spone

Pribor

Garnitura pritisnih kap8-delna Ø pritisne plošče 30 mm	860115 30
Celoten spodnji del za sponse, v celoti iz jekla Tip 250	860560 250