



Zaščitne čelade BOP, Barva: YELLOW



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097813 YELLOW
GTIN	4017765102258
Razred artikla	09K

Opis

Izvedba:

Čelado Duroplast iz steklenih vlaken in poliestra odlikuje **odlična obstojnost oblike pri temperaturah do 150 °C**. Zaradi tega je primerna za delovna območja z **visokim temperaturami okolice** (npr. plavži). Čelada je odporna proti staranju in je **neobčutljiva na kemikalije**. Zaščita pred brizganjem taline (MM) in stransko deformacijo (LD).

- **6-točkovni trak z nastavljanjem višine**
- **Brez vpenjala**
- **Trak za zadrževanje znoja iz naravnega usnja**
- **Ravna oblika**
- **Z vrtljivim zapiralom**

Uporaba:

Okolje z visokimi temperaturami, kemična industrija, delovna mesta z močnim UV-sevanjem.

Standard:

DIN EN 397

Lastnosti čelade: Ščiti pred bočno deformacijo

Material školjke čelade: UP-GF steklena vlakna – poliester

Prevleka stekla: odporno proti kemikalijam

Nastavljanje dolžine: Vrtljivo zapiralo

Velikost: 53 - 61 cm

Masa: 405 g

Tehnični opis

Masa	405 g
Prevleka stekla	odporno proti kemikalijam
Velikost	53 - 61 cm
Nastavljanje dolžine	Vrtljivo zapiralo
Lastnosti čelade	Zaščitne lastnosti do 150 °C
Lastnosti čelade	Ščiti pred brizgi taline
Lastnosti čelade	Ščiti pred bočno deformacijo
Material školjke čelade	UP-GF steklena vlakna – poliester
Standard	DIN EN 397
Vrsta izdelka	Zaščitne čelade

Pribor

Trak za zadrževanje znoja Tip HT	097822 HT
Trak za zadrževanje znoja Tip L	097822 L
Trak za brado Pritrditev 4P	097823 4P
Trak za zadrževanje znoja Tip SL	097822 SL