

**Jeklena vijčna spona, Vpenjalne letve: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	860550 300
GTIN	4045197335401
Razred artikla	82C

Opis**Izvedba:**

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko cinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Vreteno je brunirano in opremljeno z zaščitnim pokrivalom iz umetne mase.

Tehnični opis

Prevesna dolžina	120 mm
Območje vpenjanja	300 mm
Presek vodila	25,5×12 mm
Vrsta izdelka	Spone