



Jeklena vijačna spona, z ročico, Vpenjalne letve: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860600 200
GTIN	4008158000633
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Vpenjalna ročica z zobatim segmentom, ki se samodejno zaskoči. Odpiranje s pomočjo kljuke za sprostitev. Premična tlačna plošča, vpenjalna ročica s prevleko iz umetne mase.

Maksimalna vpenjalna sila do 8500 N.

Uporaba:

Za **hitro** in preprosto **vpenjanje z veliko vpenjalno silo**.

Tehnični opis

Masa	1,1 kg
Presek vodila	22x8,5 mm
Območje vpenjanja	200 mm
Prevesna dolžina	100 mm
Vrsta izdelka	Spone

