



## Zaščitne čelade BOP 74 R, Barva: WHITE



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097801 WHITE
GTIN	4017765129507
Razred artikla	09K

### Opis

#### Izvedba:

**Visokozmogljiva večnamenska čelada** iz poliestra in steklenih vlaken z veliko stransko togostjo in obstojnostjo oblike tudi pri visokih temperaturah. Velika zaščitna površina s podaljšanim zatiljem. Čelada je oporna proti staranju in neobčutljiva na kemikalije. zaščita pred brizganjem taline (MM) in bočno deformacijo (LD).

- **6-točkovna pritrditev s trakovi, višinsko nastavljiva.**
- **Brez držala za osebno varovalno opremo,**
- **Trak za zadrževanje znoja iz naravnega usnja.**
- **Podaljšano zatilje z dežnim robom.**
- **Vrtljivo zapiralo.**

#### Uporaba:

Okolje z visokimi temperaturami, kemična industrija, delovna mesta z močnim UV-sevanjem.

#### Standard:

DIN EN 397

#### Specifikacija:

Zaščita pred brizganjem taline (MM) in stransko deformacijo (LD).

#### Rezervni del:

Art. 097822 trakovi za zadrževanje znoja v treh izvedbah.

Lastnosti čelade: Ščiti pred bočno deformacijo

Material školjke čelade: UP-GF steklena vlakna – poliester

Prevleka stekla: odporno proti kemikalijam

Nastavljanje dolžine: Vrtljivo zapiralo

Velikost: 53 - 61 cm

Masa: 460 g

## Tehnični opis

Nastavljanje dolžine	Vrtljivo zapiralo
Velikost	53 - 61 cm
Prevleka stekla	odporno proti kemikalijam
Masa	460 g
Lastnosti čelade	Zaščitne lastnosti do 150 °C
Lastnosti čelade	Ščiti pred brizgi taline
Lastnosti čelade	Ščiti pred bočno deformacijo
Material školjke čelade	UP-GF steklena vlakna – poliester
Standard	DIN EN 397
Vrsta izdelka	Zaščitne čelade

## Pribor

Trak za zadrževanje znoja Tip L	097822 L
Trak za zadrževanje znoja Tip SL	097822 SL
Trak za zadrževanje znoja Tip HT	097822 HT