



Zaščitne čelade BOP 74 R, Barva: BLUE



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097801 BLUE
GTIN	4017765057350
Razred artikla	09K

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiva večnamenska čelada iz poliestra in steklenih vlaken z veliko stransko togostjo in obstojnostjo oblike tudi pri visokih temperaturah. Velika zaščitna površina s podaljšanim zatiljem. Čelada je oporna proti staranju in neobčutljiva na kemikalije. zaščita pred brizganjem taline (MM) in bočno deformacijo (LD).

- **6-točkovna pritrditev s trakovi, višinsko nastavljiva.**
- **Brez držala za osebno varovalno opremo,**
- **Trak za zadrževanje znoja iz naravnega usnja.**
- **Podaljšano zatilje z dežnim robom.**
- **Vrtljivo zapiralo.**

Uporaba:

Okolje z visokimi temperaturami, kemična industrija, delovna mesta z močnim UV-sevanjem.

Standard:

DIN EN 397

Specifikacija:

Zaščita pred brizganjem taline (MM) in stransko deformacijo (LD).

Rezervni del:

Art. 097822 trakovi za zadrževanje znoja v treh izvedbah.

Lastnosti čelade: Ščiti pred bočno deformacijo

Material školjke čelade: UP-GF steklena vlakna – poliester

Prevleka stekla: odporno proti kemikalijam

Nastavljanje dolžine: Vrtljivo zapiralo

Velikost: 53 - 61 cm

Masa: 460 g

Tehnični opis

Velikost	53 - 61 cm
Prevleka stekla	odporno proti kemikalijam
Masa	460 g
Nastavljanje dolžine	Vrtljivo zapiralo
Lastnosti čelade	Zaščitne lastnosti do 150 °C
Lastnosti čelade	Ščiti pred brizgi taline
Lastnosti čelade	Ščiti pred bočno deformacijo
Material školjke čelade	UP-GF steklena vlakna – poliester
Standard	DIN EN 397
Vrsta izdelka	Zaščitne čelade

Pribor

Trak za zadrževanje znoja Tip HT	097822 HT
Trak za zadrževanje znoja Tip SL	097822 SL
Trak za zadrževanje znoja Tip L	097822 L