



Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 37-delna, Tip: 12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	634811 12
GTIN	4018754260461
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M12, za zunanji Torx® z navojem M4–M12, za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5–M12, za notranji Torx® z navojem M3–M8.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

12-kotni nasadni ključ: 11 kos. art. 637000

vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Garnitura nasadnih ključev Torx®: 7 kos. art. 637450

vel. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik: 6 kos. art. 637600 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Vijačni nastavki Torx®: 8 kos. art. 637560

vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-ročaj: 1 kos art. 635700

Podaljški: 2 kos. art. 635400 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kos art. 636200

Raglja: 1 kos art. 635000

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Višina: 57 mm

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 8-19 mm

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-10 mm

Tehnični opis

Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-10 mm
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	8-19 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Število delov	37
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	413 mm
Širina	230 mm
Višina	57 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski Profil Torx® E7	637450 E7
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 19 mm	637000 19
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 5 mm	637600 5
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 11 mm	637000 11
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 13 mm	637000 13
Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski Profil Torx® E5	637450 E5
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski kratki Profil Torx® TX9	637560 TX9
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski kratki Profil Torx® TX27	637560 TX27
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 15 mm	637000 15

12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 12 mm	637000 12
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski kratki Profil Torx® TX20	637560 TX20
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski kratki Profil Torx® TX25	637560 TX25
Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski Profil Torx® E6	637450 E6
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 18 mm	637000 18
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 16 mm	637000 16
Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski Profil Torx® E10	637450 E10
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 7 mm	637600 7
Raglja, dvosmerna, 3/8 cole Tip	635000
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 8 mm	637000 8
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 17 mm	637000 17
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 10 mm	637000 10
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635400 75
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 8 mm	637600 8
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski kratki Profil Torx® TX10	637560 TX10
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski kratki Profil Torx® TX15	637560 TX15
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 14 mm	637000 14
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 4 mm	637600 4
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski kratki Profil Torx® TX30	637560 TX30
Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski Profil Torx® E12	637450 E12
T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 165 mm	635700 165
Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski Profil Torx® E14	637450 E14
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636200 3/8
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm	635400 240
Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski Profil Torx® E8	637450 E8
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski kratki Profil Torx® TX40	637560 TX40
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 6 mm	637600 6

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 10
mm

637600 10