



Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 12-delna, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637666 6
GTIN	4018754260812
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M16.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključ: 9 kos. art. 642200 vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 podaljška: Po 1 kos art. 641000 vel. 130; 255

1 raglja: Art. 640100

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Višina: 64 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 10-24 mm

Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
Število delov	12
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	10-24 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	413 mm
Širina	226 mm
Višina	64 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem