



Jeklena vijačna spona, Vpenjalne letve: 300mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860500 300
GTIN	4008158034119
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.

Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160. Vpenjalna sila do 6000 N.

Tehnični opis

Presek vodila	28×11 mm
Prevesna dolžina	140 mm
Območje vpenjanja	300 mm
Vrsta izdelka	Spone

Pribor

Celoten spodnji del za spono, v celoti iz jekla Tip 300	860560 300
Garnitura pritisnih kap8-delna Ø pritisne plošče 37 mm	860115 37