

Garant**Stopenjski svedri HSS-E, neprevlečeni, Ø rezila: PGmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	118320 PG
GTIN	4045197966674
Razred artikla	11C

Opis**Izvedba:**

Vsak sveder ima cilindrični nastavek za navrtanje, označitve premerov so v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji. Kombinirani stopenjski sveder (za osnovno **in** skožno izvrtino) **za navoje oklepnih cevi** (v skladu z DIN 40430) PG7, PG8, PG11, PG13,5, PG16, PG21

Uporaba:

Vrtanje in posnemanje zarobka, maksimalna debelina materiala = višina stopnje (glejte tabelo).

Tehnični opis

Celotna dolžina	93 mm
Ø držala	12 mm
Višina vrtalne stopnje	4 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjski svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
GG(G)	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		