

**Obesna glava DSR, Ø navoja: M10X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086452 M10X1,5
GTIN	2050001944801
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Kompaktna, izredno čvrsta obesna glava za privijačenje. Vrtljiva za 360° in nagibna za 180°.

Napotek:

SF 5:1 = varnostni faktor 5.

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Tehnični opis

Razdalja med srednjo prečko in ušesom D	38 mm
Zev notranjega 6-kotnika S	8 mm
Širina vrtljive obesne glave G	53 mm
Višina srednje prečke B	30 mm
Višina glave vijaka A	33 mm
Dolžina navoja L	18 mm
Velikost ušesa E	27 mm

Ø glave vijaka C	30 mm
Debelina ušesa F	14 mm
Ø navoja	M10 × 1,5
Nosilnost WLL SF 5:1	0,7 t
Nosilnost WLL SF 4:1	0,9 t
Vrsta izdelka	Obesne glave