

**Obesna glava DSS, Ø navoja: M42X4,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086453 M42X4,5
GTIN	2050001949226
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Kompaktna, izredno čvrsta obesna glava za privijačenje. Vrtljiva za 360° in nagibna za 180°.

Napotek:

SF 5:1 = varnostni faktor 5.

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Tehnični opis

Razdalja med srednjo prečko in ušesom D	104 mm
Zev notranjega 6-kotnika S	19 mm
Dolžina navoja L	63 mm
Širina vrtljive obesne glave G	33 mm
Višina srednje prečke B	31 mm
Ø glave vijaka C	70 mm
Velikost ušesa E	73 mm

Debelina ušesa F	149 mm
Višina glave vijaka A	61 mm
Ø navoja	M42 × 4,5
Nosilnost WLL SF 5:1	13 t
Nosilnost WLL SF 4:1	15 t
Vrsta izdelka	Obesne glave