

Garant**Lamelni brusni disk (ZA), Ø 50,8 mm, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554032 60
GTIN	4045197966735
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Mini lamelni brusne plošče s pahljačastimi lamelami nudijo v primerjavi z običajnimi brusnimi ploščami **daljšo življenjsko dobo**, bolj **prilagodljivo brušenje** in **enakomernejši rezultat brušenja** (vrednost hrapavosti) vse do meje obrabljenosti.

Hitrovpnenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja z enim zasukom v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Ravna, kompaktna razporeditev lamel za **obdelavo zvarov** in za **posnemanje zarobka**.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete do art. 573510 naprej.

Tehnični opis

Ø plošče	50,8 mm
Zrnatost	60
Kratka za brusno sredstvo	ZA
Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm

Maksimalno število vrtljajev	19100 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
suho	primerno		