

**Garant****Lamelni brusni disk (ZA), Ø 50,8 mm, Zrnatost: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554032 80
GTIN	4045197966742
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

**Mini lamelni brusne plošče** s pahljačastimi lamelami nudijo v primerjavi z običajnimi brusnimi ploščami **daljšo življenjsko dobo**, bolj **prilagodljivo brušenje** in **enakomernejši rezultat brušenja** (vrednost hrapavosti) vse do meje obrabljenosti.

**Hitrovpnenjalni sistem** z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja z enim zasukom v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Ravna, kompaktna razporeditev lamel za **obdelavo zvarov** in za **posnemanje zarobka**.

**Uporaba:**

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

**Napotek:**

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete do art. 573510 naprej.

**Tehnični opis**

Zrnatost	80
Ø plošče	50,8 mm
Kratka za brusno sredstvo	ZA
Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm

Maksimalno število vrtljajev	19100 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
suho	primerno		