



Avtomatska zaščitna maska za varilce z dovajanjem svežega zraka optrel® vegaview2.5, Barva: AIR



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097977 AIR
GTIN	7640127615898
Razred artikla	09U

Opis

Izvedba:

Lahka avtomatska zaščitna maska za varilce (482 g) za majhno obremenitev mišic glave in vratu. Najboljša vidljivost ob **popolni zaščiti pred UV- in IR-sevanjem**. Maska zagotavlja **zelo realen prikaz barv** in stopnjo svetlosti z visoko prepustnostjo svetlobe 23 %, kar omogoča natančno vidljivost obdelovanca. S preprostim pritiskom gumba na zunanji strani se aktivira **način brušenja**. Izjemno primerno za delovna okolja s slabo osvetlitvijo. Z udobnim naglavnim trakom z možnostmi nastavljanja. Kot zajemanja obloka lahko nastavite z drsnikom, občutljivost pa lahko optimalno prilagodite delovnemu okolju.

- **Temne zaščitne stopnje: 8 – 12**
- **Stopnja svetlosti: 2,5**
- **S priloženo Li-ionsko baterijo 3 V (življenjska doba: 3.000 ur)**
- **Vidno polje varilnega filtra: 50 x 100 mm**

Izvedba optrel® vegaview2.5 z dovajanjem svežega zraka ima enake lastnosti kot standardna izvedba art. 097949 vel. Black. Avtomatska zaščitna maska za varilce se lahko z nekaj prijemi poveže z **ventilatorskim dihalnim aparatom optrel® e3000X art. 097978 vel. E3000X**.

Uporaba:

MIG-/MAG-varjenje, varjenje z elektrodami, WIG-varjenje, varjenje in rezanje s plazmo

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166

Primerno za:

Art. 097978 vel. E3000 ventilatorski dihalni aparat **optrel® e3000**.

Obseg dobave:

1 zunanje predsteklo, 1 vreča za shranjevanje

Tehnični opis

Klasifikacija v skladu z EN 379	1/1/1/2
Preklopni čas temno/svetlo	50 - 1000 ms
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Preklopni čas svetlo/temno	0,1 ms
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Zaščitna maska za varilce