

HOLEX**Visokozmogljiva jeklena spona s posebno pritisno kapo, Vpenjalne letve: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	861120 300
GTIN	4045197657398
Razred artikla	82C

Opis**Izvedba:**

Tračnica in nepremična čeljust iz vlečenega svetlega jekla (posebni profil), poboljšani in galvansko pocinkani. Premična čeljust iz jekla, ki je kovano v utopu, poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, odporno proti obrabi. Dolga življenjska doba zaradi temperaturno obstojne posebne pritisne ploščice s sintranim jeklenim vložkom, vrtljivo do 35°. Vreteno je poboljšano in brunirano in opremljeno s pomično pritezno ročico.

Uporaba:

Za velike in zelo velike obremenitve pri vpenjanju obdelovancev v jeklarstvu, kleparstvu, izdelavi tovornih vozil, strojogradnji ipd. Pomična posebna pritisna kapa omogoča vpenjanje poševnih obdelovancev do 35°. **Največja vpenjalna sila do pribl. 12000 N.**

Tehnični opis

Območje vpenjanja	300 mm
Masa	3 kg

Prevesna dolžina	140 mm
Presek vodila	30×15 mm
Vrsta izdelka	Spone

Pribor

Pritisna plošča Tip GSV	861121 GSV
Pritisna plošča Tip GSP	861121 GSP