



Letev z vtičnicami Alu-Office-Line 6-krat, Število letev z vtičnicami: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081189 6
GTIN	4007123663002
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Letev z vtičnicami Alu-Office-Line z USB-vtičnicami za polnjenje. Štiri vtičnice za izmenično napetost in 2 USB-vtičnici za polnjenje. Vtičnice z zaščitnim kontaktom so razporejene pod kotom **45°**, primerno tudi za kotne vtikače. Za enostavno priključitev naprav neposredno na pisalni mizi. Možnost skrite kableske napeljave in enostavno upravljanje. Integrirano otroško varovalo.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Napotek:

Adapterje za vtikače z varnostnim kontaktom 250V/16A za povezovanje vtikačev z varnostnim kontaktom z odstopajočimi evropskimi sistemi vtikačev najdete v spletni trgovini pod art. 081172 in art. 081174.

Dolžina kabla: 1,8 m

Vrsta IP-zaščite: IP 20

Vmesnik: USB-vmesnik

Tehnični opis

Vmesnik	USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Število letev z vtičnicami	6

Dolžina letve	380 mm
Struktura kabla	3G1,5
Razred kabla	H05VV-F
Dolžina kabla	1,8 m
Vrsta izdelka	Letve z vtičnicami