

**Letev z vtičnicami, s stikalom, Število letev z vtičnicami: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081176 6
GTIN	4007123643264
Razred artikla	08B

Opis**Izvedba:**

Z osvetljenim varnostnim stikalom in vtičnicami pod kotom 45°. Nazivna moč 3500 W (16 A).

Letev s 6 vtičnicami, črne barve, z gumijastim priključnim kablom H05VV-F 3G1,5 dolžine 3 m.

Vtičnice so razporejene pod kotom 90°, zato so zelo primerne za priključitev kotnih vtikačev.

Posebej velike razdalje omogočajo priključitev naprav z izmeničnim napajanjem.

Osvetljeno varnostno stikalo, dvopolno, vklop in izklop.

Možnost 4-točkovne pritrditve na primer na steno.

Dolžina kabla: 3 m

Tehnični opis

Število vtičnic 230 V/16 A	6
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Število letev z vtičnicami	6
Dolžina letve	400 mm
Struktura kabla	3G1,5
Razred kabla	H05VV-F
Dolžina kabla	3 m
Vrsta izdelka	Letve z vtičnicami

