

HOLEX**Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: F1630****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540750 F1630
GTIN	4045197966773
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar HOLEX so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Oblika	F1630
Opis oblike	Okrogli lok
Celotna dolžina	75 mm
Ø držala	6 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Kratica ozobja	Z7
Ø glave	16 mm
Dolžina glave	30 mm
Serijska	Ozobje Z7
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		