

**Garant****Roto rezkar Z FINE – zelo fini, HM, Tip: M1020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540440 M1020
GTIN	4045197966797
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Koničasti stožec** (SKM).

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Ø glave	10 mm
Opis oblike	Koničasti stožec
Kratica ozobja	Z FINE
Ø držala	6 mm
Celotna dolžina	60 mm
Oblika	M1020
Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo fina
Dolžina glave	20 mm
Serijska	Ozobje Z FINE
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		