

Garant**Roto rezkar Z FINE – zelo fini, HM, Tip: M0618****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540440 M0618
GTIN	4045197966780
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Koničasti stožec** (SKM).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Ø držala	6 mm
Opis oblike	Koničasti stožec
Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo fina
Oblika	M0618
Celotna dolžina	50 mm
Ø glave	6 mm
Kratica ozobja	Z FINE
Dolžina glave	18 mm
Serijska	Ozobje Z FINE
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		