


HOLEX**Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: E1220****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540750 E1220
GTIN	4045197967213
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar HOLEX so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Opis oblike	Kaplja
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Ø držala	6 mm
Ø glave	12 mm
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Celotna dolžina	60 mm
Oblika	E1220
Kratka ozobja	Z7
Dolžina glave	20 mm

Serijska	Ozobje Z7
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		