


**HOLEX****Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: E0610****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540750 E0610
GTIN	4045197967336
Razred artikla	52D

**Opis****Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar HOLEX** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Ø glave	6 mm
Kratica ozobja	Z7
Oblika	E0610
Opis oblike	Kaplja
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Ø držala	6 mm
Celotna dolžina	50 mm
Dolžina glave	10 mm

Serijska	Ozobje Z7
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		