

## Garnitura ploščatih prijemalnih magnetov, 2-delna, z navojnim nastavkom ploščata, Neodim, Ø: 22mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 085931 22     |
| GTIN                  | 5012095615118 |
| Razred artikla        | 08Q           |

### Opis

#### Izvedba:

- Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
- Gumirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo in zaščito površine.
- Gumirana površina povečuje stranske držalne sile.
- Magnetno jedro iz neodima.

#### Uporaba:

Na lakiranih površinah, brez prask in drsenja.

#### Napotek:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

### Tehnični opis

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Navoj                     | M4 mm                      |
| Višina z navojem          | 6 mm                       |
| Nazivna sila držanja      | 50 N                       |
| Višina                    | 6 mm                       |
| Material magnetnega jedra | Neodim                     |
| Vrsta izdelka             | Ploščati prijemalni magnet |

---

## Pribor

Kavelj za privijačenje z zunanjim navojem.10-delne Navoj  
M4

085921 M4