

Garnitura ploščatih prijemalnih magnetov, 2-delna, z navojnim nastavkom ploščata, Neodim, Ø: 66mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085931 66
GTIN	5012095615132
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
- Gumirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo in zaščito površine.
- Gumirana površina povečuje stranske držalne sile.
- Magnetno jedro iz neodima.

Uporaba:

Na lakiranih površinah, brez prask in drsenja.

Napotek:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

Tehnični opis

Višina z navojem	8,5 mm
Navoj	M5 mm
Nazivna sila držanja	180 N
Višina	8,5 mm
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

Pribor

Kavelj za privijačenje z zunanjim navojem.10-delne Navoj
M5

085921 M5