

Garnitura ploščatih prijemalnih magnetov, 2-delna, z navojnim nastavkom ploščata, Neodim, Ø: 88mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085931 88
GTIN	5012095615149
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
- Gumirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo in zaščito površine.
- Gumirana površina povečuje stranske držalne sile.
- Magnetno jedro iz neodima.

Uporaba:

Na lakiranih površinah, brez prask in drsenja.

Napotek:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

Tehnični opis

Nazivna sila držanja	420 N
Višina	8,5 mm
Višina z navojem	8,5 mm
Navoj	M8 mm
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

