



Garnitura okroglih luknjačev za pločevino, UNF Ø 16,2 – 63,5 mm v pločevinastem kovčku, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	834555 1
GTIN	4045197967169
Razred artikla	86C

Opis

Izvedba:

Prebijači in pritisni vijaki z UNF navojem. Pritisni vijaki s krogličnimi ležaji za zmanjšanje trenja. Skladni z vsemi običajnimi proizvajalci luknjačev za pločevino z UNF navojem.

Obseg dobave:

Po 1 prebijač z matricami za Ø luknje 16,2 (za M16); 20,4 (za M20 oz. PG13); 22,5 (za M22 oz. PG16); 25,4 (za M25); 32,5 (za M32); 40,5 (za M40); 50,5 (za M50); 63,5 (za M63).

Ø 16,2–25,4 s 3/8-colskim UNF-navojem in Ø 32,5–63,5 s 3/4-colskim UNF-navojem.

2 kroglična ležaja za pritisne vijake **3/8 cole – UNF**, 40 mm.

1 kroglični ležaj za pritisne vijake **3/4 cole – UNF**, 52 mm.

1 kroglični ležaj za pritisne vijake **3/4 cole – UNF**, 65 mm.

1 stopenjski sveder HSS (Ø 6–21 mm).

1 robusten kovček iz umetne mase velikosti 340×280×90 mm.

Tehnični opis

Vrsta izdelka	Orodje za izdelavo lukenj
---------------	---------------------------

