



## Sonde za merjenje pretoka, Tip: HD



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474152 HD
GTIN	4029547018848
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

Merilna sonda iz ogrevne žice ( $\varnothing$  glave 9 mm) za majhne zračne tokove do 30 m/s. Z izvlečljivim teleskopskim držalom do dolžine 850 mm. Vklj. s temperaturnim tipalom.

#### Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

### Tehnični opis

Merilno območje	0 - 30 m/s
Točnost (m/s + % izmerjene vrednosti)	$\pm 0,03 + 4\%$ (0 do 20 m/s) $\pm 0,5 + 5\%$ (20,01 do 30 m/s) m/s
Delovna temperatura	-20 - 70 °C
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Sonde za merjenje pretoka

