

**Ansell****Delovne rokavice, par HyFlex® 11-920, Velikost rokavic: 9**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094385 9
GTIN	10076490489394
Razred artikla	04P

## Opis

### Izvedba:

HyFlex® 11-920. S tehnologijo Ansell Grip Technology™: Mikroskopsko majhni kanali v prevleki iz nitrila odvajajo olje s kontaktne površine in zagotavljajo zanesljiv oprijem. Posebej primerne za proizvodnjo kovin, splošno vzdrževanje in vzdrževanje strojev.

### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

## Tehnični opis

Zračnost	dobro
Otip	dobro
Oprijem v mokrem	dobro
Brez DMF	ne
Oprijem v olju	zelo dobro

brez silikona	ne
Material prevleke	Nitril
Prilagodljivost	zelo dobro
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Velikost rokavic	9
Serijska	HyFlex®
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
EN 388	3131A
Nosilni material	Najlon
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Dolžina	246 mm
Barva	modra
Masa	25 g
Tehnologija pletenja	15G
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	Nitril
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice