

**Mitutoyo****Digitalna absolutna merilna ura s funkcijo PEAK, Merilno območje: 12,5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434540 12,5
GTIN	4946368863061
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

Večfunkcijska merilna ura z absolutnim kapacitivnim merilom. Merilna vrednost ostane ohranjena tudi po izklopu. **Z izboljšano funkcijo PEAK.** Zanesljivo in natančno merjenje koničnih vrednosti s 50 merjenji na sekundo.

### Funkcija:

ABS / INC, PRESET, nastavitev ničle, ocenitev tolerance. Funkcija zadržanja merjene vrednosti, funkcija MIN / MAKS. IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

### Uporaba:

Natančno merjenje najvišje oziroma najnižje točke ukrivljene površine.

### Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081560 vel. CR2032.

### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

## Tehnični opis

Debelina ohišja	39 mm
-----------------	-------

Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Kalibriranje	C1
Možnost izbiranja odčitavanja	0,005/0,0001/0,00005 col
Ø ohišja	61 mm
Merilno območje	0 - 12,5 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,01 / 0,001 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilna sila	≤ 1,5 N
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,003 mm
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,0001 col
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

## Pribor

Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
---------------------------------	----------

Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032