

**HOLEX****LED- in UV-žepna svetilka z akumulatorjem, Tip: UV-LED****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081518 UV-LED
GTIN	4045197967251
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Akumulatorska LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija, 3-stopenjske svetleče diode, **preklop na UV-svetlobo, 90° vrtljiva glava** in magnetna noga. Najnovejša LED-tehnologija z izredno svetilnostjo.

· **Z gumo prevlečen gumb.**

**Funkcija:**

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vključno s polnilnim kablom UCB-C.

**Tehnični opis**

Kapaciteta akumulatorja	2,6 Ah
Svetlobni tok, stopnja 2	300 lm
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Svetlobni tok	450 lm
Čas obratovanja	2 - 8 h
Ø glave	29 mm
Valovna dolžina UV-sevanja	395 nm
Število vključenih akumulatorjev	1
Celotna dolžina	158 mm

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Svetlobni tok, stopnja 3	120 lm
Vrsta izdelka	Žepna svetilka