


**Prijemalni čeljustni nastavek nepomična, Tip: 64****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361358 64
GTIN	4250364403023
Razred artikla	34A

Opis**Uporaba:**

Za vpenjanje surovcev.

Primerno za :

Primež art. 361290 in 361302.

Širina čeljusti b: 115 mm

b_1 : 64 mm

Višina čeljusti h: 55 mm

Višina h_1 : 52 mm

Višina h_2 : 55 mm

Dolžina čeljusti l: 88 mm

Tehnični opis

Višina čeljusti h	55 mm
Višina h_2	55 mm
Širina čeljusti b	115 mm
Višina h_1	52 mm
ustreza barvni kodi	LCV125G

ustreza barvni kodi	Titan 2
ustreza barvni kodi	Titan
b_1	64 mm
za tip	125
Dolžina čeljusti I	88 mm
Dolžina l_1	4 mm
Vrsta izdelka	Primež (čeljusti)