



Iglični gravirni stroj FlyMarker® mini 65/30 z akumulatorskim napajanjem, Kapaciteta akumulatorja: 2X2Ah



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085757 2X2
GTIN	2050001945945
Razred artikla	04F

Opis

Izvedba:

Za trajno označevanje, graviranje in pisanje na posamične in serijske dele iz različnih materialov (jeklo, plemenito jeklo, aluminij, baker, medenina, umetne mase, orodno jeklo, kaljena jekla do 62 HRC itd.).

- **Zmogljiv in tih elektromagnetni pogon gravirne igle.**
- **Preprosta, intuitivna uporaba programske opreme, zaščitena z geslom.**
- **Barvni prikazovalnik visoke ločljivosti.**
- **Predogled graviranja za zanesljivo graviranje.**
- **Nezlomljivo ohišje.**
- **Vmesniki: USB-A, USB-B in Ethernet.**
- **Vrsta pisave: točkovna matrika v rastru 5×7 ali 9×13, višina pisave 1,0–10,0 mm in višja.**
- **Višina pisave več kot 10,0 mm po ponudbi.**
- **Kakovostna, dvojna linearna vodila za natančne rezultate graviranja.**
- **Graviranje okroglih delov v radialni in aksialni smeri ter graviranje krožnih lokov.**
- **Vklj. s paketom HPGL (za graviranje individualnih logotipov in znakov kakovosti, vklj. z znakom CE)**
- **Vklj. s paketom Komfort (npr. za prepoznavanje slojev, predpozicioniranje, večkratno graviranje itd.)**
- **Vgrajen pomnilnik za več sto gravirnih datotek, pisav in logotipov.**

- **Na voljo v 15 jezikih.**

Izjemno priročen, popolnoma mobilen **akumulatorski ročni gravirni sistem** z integrirano tipkovnico in barvnim LC-prikazovalnikom visoke ločljivosti.

Gravirno območje: 65 × 30 mm.

Standard:

Za trajno označevanje, graviranje in pisanje na posamične in serijske dele iz različnih materialov (jeklo, plemenito jeklo, aluminij, baker, medenina, umetne mase, orodno jeklo, kaljena jekla do 62 HRC itd.).

- **Zmogljiv in tih elektromagnetni pogon gravirne igle.**
- **Preprosta, intuitivna uporaba programske opreme, zaščitena z geslom.**
- **Barvni prikazovalnik visoke ločljivosti.**
- **Predogled graviranja za zanesljivo graviranje.**

Obseg dobave:

Vključno s pripadajočim orodjem, gravirna igla 90° v celoti iz karbidne trdine, nastavitveni kotnik z nedrsečo površino, nastavitvena šablona in transportni kovček, **2×18 V li-ionski akumulator**, polnilnik akumulatorjev.

Napotek:

Na voljo opcijsko: Magnetna pločevina art. 085758 65/30, stebrno stojalo art. 085783 MINI.

Maksimalna višina gravirnega polja: 30 mm

Vmesnik: USB-vmesnik

Kapaciteta akumulatorja: 2 Ah

Nazivna napetost: 18 V

Masa vključno z akumulatorjem: 2,4 kg

Tehnični opis

Višina pisave	10 mm
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Vmesnik	USB-vmesnik
Oznaka proizvajalca	FlyMarker® mini 65/30
Napajanje	Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Nazivna napetost	18 V
Masa vključno z akumulatorjem	2,4 kg
Maksimalna širina gravirnega polja	65 mm
Maksimalna višina gravirnega polja	30 mm
Vrsta izdelka	Iglični gravirni stroj

Pribor

Izdelava logotipov iz datoteke Tip LOGO	085785 LOGO
Gravirna igla za FlyMarker® Kot gravirne igle 90 stopinj	085790 90
Gravirna igla za FlyMarker® Kot gravirne igle 60 stopinj	085790 60
Gravirna igla za FlyMarker® Kot gravirne igle 110 stopinj	085790 110
Stebrno stojalo za stacionarno uporabo. Tip MINI	085783 MINI
Magnetna pločevina za FlyMarker® mini Tip 65/30	085758 65/30