



### Iglični gravirni stroj FlyMarker® mini 65/30 z akumulatorskim napajanjem, Kapaciteta akumulatorja: 2X5,2Ah



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085757 2X5,2
GTIN	2050001945952
Razred artikla	04F

#### Opis

##### Izvedba:

Za trajno označevanje, graviranje in pisanje na posamične in serijske dele iz različnih materialov (jeklo, plemenito jeklo, aluminij, baker, medenina, umetne mase, orodno jeklo, kaljena jekla do 62 HRC itd.).

- **Zmogljiv in tih elektromagnetni pogon gravirne igle.**
- **Preprosta, intuitivna uporaba programske opreme, zaščitena z geslom.**
- **Barvni prikazovalnik visoke ločljivosti.**
- **Predogled graviranja za zanesljivo graviranje.**
- **Nezlomljivo ohišje.**
- **Vmesniki: USB-A, USB-B in Ethernet.**
- **Vrsta pisave: točkovna matrika v rastru 5×7 ali 9×13, višina pisave 1,0–10,0 mm in višja.**
- **Višina pisave več kot 10,0 mm po ponudbi.**
- **Kakovostna, dvojna linearna vodila za natančne rezultate graviranja.**
- **Graviranje okroglih delov v radialni in aksialni smeri ter graviranje krožnih lokov.**
- **Vklj. s paketom HPGL (za graviranje individualnih logotipov in znakov kakovosti, vklj. z znakom CE)**
- **Vklj. s paketom Komfort (npr. za prepoznavanje slojev, predpozicioniranje, večkratno graviranje itd.)**
- **Vgrajen pomnilnik za več sto gravirnih datotek, pisav in logotipov.**

### · Na voljo v 15 jezikih.

Izjemno priročen, popolnoma mobilen **akumulatorski ročni gravirni sistem** z integrirano tipkovnico in barvnim LC-prikazovalnikom visoke ločljivosti.

Gravirno območje: 65 × 30 mm.

### **Standard:**

Za trajno označevanje, graviranje in pisanje na posamične in serijske dele iz različnih materialov (jeklo, plemenito jeklo, aluminij, baker, medenina, umetne mase, orodno jeklo, kaljena jekla do 62 HRC itd.).

- **Zmogljiv in tih elektromagnetni pogon gravirne igle.**
- **Preprosta, intuitivna uporaba programske opreme, zaščitena z geslom.**
- **Barvni prikazovalnik visoke ločljivosti.**
- **Predogled graviranja za zanesljivo graviranje.**

### **Obseg dobave:**

Vključno s pripadajočim orodjem, gravirna igla 90° v celoti iz karbidne trdine, nastavitveni kotnik z nedrsečo površino, nastavitvena šablona in transportni kovček, **2×18 V li-ionski akumulator**, polnilnik akumulatorjev.

### **Napotek:**

Na voljo opcijsko: Magnetna pločevina art. 085758 65/30, stebrno stojalo art. 085783 MINI.

Maksimalna višina gravirnega polja: 30 mm

Vmesnik: USB-vmesnik

Kapaciteta akumulatorja: 5,2 Ah

Nazivna napetost: 18 V

Masa vključno z akumulatorjem: 2,7 kg

## Tehnični opis

Vmesnik	USB-vmesnik
Višina pisave	10 mm
Oznaka proizvajalca	FlyMarker® mini 65/30
Kapaciteta akumulatorja	5,2 Ah
Število vključenih akumulatorjev	2
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Nazivna napetost	18 V
Masa vključno z akumulatorjem	2,7 kg
Maksimalna širina gravirnega polja	65 mm
Maksimalna višina gravirnega polja	30 mm
Vrsta izdelka	Iglični gravirni stroj

---

## Pribor

Stebrno stojalo za stacionarno uporabo. Tip MINI	085783 MINI
Gravirna igla za FlyMarker® Kot gravirne igle 60 stopinj	085790 60
Gravirna igla za FlyMarker® Kot gravirne igle 90 stopinj	085790 90
Magnetna pločevina za FlyMarker® mini Tip 65/30	085758 65/30
Izdelava logotipov iz datoteke Tip LOGO	085785 LOGO
Gravirna igla za FlyMarker® Kot gravirne igle 110 stopinj	085790 110