

**Garant****Rezalna plošča, visokozmogljiva izvedba EXTRA SCHMAL, jeklo, Ø plošče: 125mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	563262 125
GTIN	4045197967510
Razred artikla	51M

## Opis

### Izvedba:

Nova, z najsodobnejšo tehnologijo izdelana **visokozmogljiva izvedba** za bistveno povečanje produktivnosti in odličen občutek rezanja. **Povečana zmogljivost rezanja** zaradi grobih, prostih stranskih površin, odlična življenjska doba, **boljše lastnosti na začetku rezanja**.

Majhna debelina plošč omogoča **hitro** rezanje **brez napora z velikim prihrankom časa. Čisti rezi, skoraj brez zarobka.**

Specialni tip za **jeklo**, visokozmogljiva izvedba.

### Specifikacija:

**A60S-BF.**

## Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	12200 min <sup>-1</sup>
Specifikacija	A60S-BF
Ø plošče	125 mm
Oblika	41

Ø izvrtine	22,23 mm
Debelina plošče	1 mm
Opis oblike	ravna
za debeline materiala	3 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	Jeklo
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
suho	primerno		