



Rezalna plošča, visokozmogljiva izvedba PREMIUM*** EXTRA SCHMAL, Ø plošče: 125mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	563165 125
GTIN	9009012018820
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Majhna debelina plošč omogoča **hitro rezanje brez napora** z velikim prihrankom časa. **Čisti rezi, skoraj brez zarobka.**

Zelo obstojne **visokozmogljive rezalne plošče** najnovejše generacije za ugodni občutek rezanja in izredno zmogljivost pri obdelavi grobih, prostih stranskih površinah.

Specifikacija:

A60R-BFP.

Tehnični opis

Specifikacija	A60R-BFP
Ø plošče	125 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Debelina plošče	1 mm
Opis oblike	ravna

za debeline materiala	3 - 5 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	INOX
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
suho	primerno		