

Garant**Transportni vozički T9 z 2 koritoma, Tip: TL92****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918554 TL92
GTIN	4045197967657
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija.

Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Z 2 trdno privarjenima oljetesnima koritoma s 37 mm visokim robom.

Dobavljiva je dodatna tovarna površina za srednjo etažo.

Standard:

EN 1757-3

Dodatni pribor:

Vmesna polica art. 918575; luknjasta stena art. 918580. Ni v obsegu dobave.

Lakiranje:

Srebrna **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Globina tovarne površine	500 mm
--------------------------	--------

Višina spodnje tovarne površine	195 mm
Tip	TL92
Globina	509 mm
Širina površine	850 mm
Ø koles	125 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Masa	34 kg
Material roba	Poliuretanska tekalna površina
Širina	1040 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina	875 mm
Višina zgornje tovarne površine	850 mm
Maksimalna nosilnost	250 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Višina kadi	37 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički