

Garant**Transportni vozički T9 z 2 koritoma, Tip: TL96****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918554 TL96
GTIN	4045197967664
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija.

Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Z 2 trdno privarjenima oljetesnima koritoma s 37 mm visokim robom.

Dobavljiva je dodatna tovarna površina za srednjo etažo.

Standard:**EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Vmesna polica art. 918575; luknjasta stena art. 918580. Ni v obsegu dobave.

Lakiranje:

Srebrna **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Material roba	Poliuretanska tekalna površina
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2

Višina zgornje tovarne površine	935 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Širina	1190 mm
Ø koles	200 mm
Višina spodnje tovarne površine	280 mm
Maksimalna nosilnost	500 kg
Globina tovarne površine	700 mm
Višina	955 mm
Globina	709 mm
Tip	TL96
Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Širina površine	1000 mm
Masa	56 kg
Višina kadi	37 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički