



VDE-garnitura „speedE®“ 1, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	667265 1
GTIN	4010995419110
Razred artikla	60N

Opis

Izvedba:

Hitrejše delo z elektronskim vijačenjem. Po doseženem zateznem momentu 0,4 Nm se vijačna funkcija izklopi. Nadaljnje zatezanje brez preprijemanja z elektronsko ragljo. Uporabnikova ročna sila določa največji zatezni moment.

Držala in nastavki **v celoti izolirani za napetost do 1000 V** v skladu z **DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Obseg dobave:

6 stebel slimBit:

S ploščatim profilom 0,6×3,5; 1,0×5,5.

S profilom Phillips PH1; PH2.

S profilom Pozidriv SL/PZ1; SL/PZ2 (kombinirani profil).

USB-polnilnik z mrežnim adapterjem.

2 polnilna li-ionska akumulatorja.

V stabilni škatli iz umetne mase.

Tehnični opis

Shranjevanje v	Škatla iz umetne mase
Število delov	11
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Standard	DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Maksimalni zatezni moment	0,4 Nm
Trn za rezkarje	slimBit
Zamenljiv akumulator	da
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)