

3M**Lamelni brusni disk 969F Cubitron™ II, krožnik iz steklenih vlaken konične, Ø 115 mm, Zrnatost: 60**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	565503 60
GTIN	4054596196155
Razred artikla	53F

Opis

Izvedba:

Obloga iz **precizno oblikovanih keramičnih brusnih zrn Cubitron™ II** za **najvišjo zmogljivost brušenja in življenjsko dobo**.

Izredno primerni za brušenje površin.

Uporaba:

Izredno primerni za **hitro in hladno brušenje** jekel, ki se težko obdelujejo z zmogljivimi kotnimi brusilniki.

Tehnični opis

Ø plošče	115 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Zrnatost	60
Opis oblike	izbočena
Kratice za brusno sredstvo	Keramika

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena za material	Ø 115 mm
za material	INOX
za material	Jeklo
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
suho	primerno		