

3M**Lamelni brusni disk 969F Cubitron™ II, krožnik iz steklenih vlaken konične, Ø 125 mm, Zrnatost: 80**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	565505 80
GTIN	4054596196377
Razred artikla	53F

Opis

Izvedba:

Izredno primerni za brušenje površin.

Obloga iz **precizno oblikovanih keramičnih brusnih zrn Cubitron™ II** za **najvišjo zmogljivost brušenja in življenjsko dobo.**

Uporaba:

Izredno primerni za **hitro in hladno brušenje** jekel, ki se težko obdelujejo z zmogljivimi kotnimi brusilniki.

Tehnični opis

Opis oblike	izbočena
Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	125 mm
Zrnatost	80
Kratka za brusno sredstvo	Keramika

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena za material	Ø 125 mm
za material	INOX
za material	Jeklo
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
suho	primerno		