

**Ansell****Delovne rokavice, par HyFlex® 11-818, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094358 8
GTIN	10076490478558
Razred artikla	04P

**Opis****Izvedba:**

HyFlex® 11-818. Z inovativno prevleko ta trikrat daljšo življenjsko dobo kot jo imajo primerljive delovne rokavice. Nosilni material iz najlona in Spandexa s tehnologijo pletenja **18-gauge** za največjo občutljivost otipa pri natančnih delih. **Brez silikona in lateksa.** Posebej primerne za ravnanje z občutljivimi predmeti, finomontažo majhnih vijakov, opremljanje proizvodnih linij.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Prilagodljivost	zelo dobro
Otip	zelo dobro
Zračnost	zelo dobro
Oprijem v olju	dobro
brez silikona	ne

Velikost rokavic	8
Oprijem v mokrem	dobro
Brez DMF	ne
Material prevleke	Nitril / PU
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Serijska	HyFlex®
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
EN 388	3121A
Nosilni material	Najlon Spandex
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	200 mm
Barva	modra
Masa	16,5 g
Tehnologija pletenja	18G
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	Nitril pena
Razred zaščite pred vrezi	A
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice

