

Mahr**Merilni mikroskop in pribor, Tip: 1702M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	404290 1702M
GTIN	4059192061289
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:****Korak števil:** 0,1 μm **Merilno območje induktivnega tipala:** $\pm 2000 \mu\text{m}$, $\pm 5000 \mu\text{m}$ **Vhodi za tipala:** Mahr 1340, Mahr-polmostiček, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT**Mejna hitrost prenosa podatkov:** 4189 vrednosti/s.**Točnost:** 0,3 % (min. 0,2 μm)**Podatkovni vmesnik:** RS485**Poraba toka:** 110 mA

- **Priključitev modulov N 1700 prek USB-vmesnika na inteligentno in univerzalno uporabno programsko opremo za vrednotenje in konfiguriranje Millimar Cockpit.**
- **Možnost prilagodljivega kombiniranja modulov za vodilo RS485.**
- **Obseg dobave: navodila za uporabo.**

Tehnični opis

Vrsta izdelka	Video merilni mikroskop
---------------	-------------------------

