



Lamelni brusni disk V4 Purple Power, (CER), krožnik iz jeklene pločevine, izbočen za jeklo in INOX, Ø 125 mm, Zrnatost: 36



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	565450 36
GTIN	4027497009329
Razred artikla	53L

Opis

Izvedba: Lamelni brusni disk z veliko gostoto obloge in robustnim krožnikom iz jeklene pločevine za velik pritisk pri brušenju. Keramična brusna zrna (CER) s samodejnim ostrenjem na poliestrski podlagi za največjo zmogljivost odstranjevanja in odpornost. Uporaba: Za brušenje trdih in hrapavih površin in robov. Standard: Auf Roboteranlagen oder leistungstarken Maschinen (>1700 Watt). maksimalna obodna hitrost: 80 m/s Opis oblike: izbočena Ø izvrtine: 22,23 mm

Tehnični opis

Ø plošče	125 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Zrnatost	36
Opis oblike	izbočena
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)
Kratika za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
za material	INOX
za material	Jeklo
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
suho	primerno		