

**Odvijač vijakov Z dvojnimi rezilom in konico za točkanje., Tip: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082861 3
GTIN	4049002020896
Razred artikla	04D

Opis**Izvedba:**

Iz žilavega krom-vanadijevega jekla. Ostri robovi žlebov se trdno vpnejo v prevrtan vijak in ga odvijajo. S 4-kotnikom za pogon z ročajem ipd.

Uporaba:

Primerno za desni in levi navoj.

Primerno za :

Kaljenega jekla. Primerno za desni in levi navoj.

Napotek:

UNC- in UNF-navoj je dobavljiv po ponudbi.

Osnovna izvrtina Ø: 6,4 mm

Za vijake/čepe: M10 – M12

Primerne za: kaljeno jeklo

Tehnični opis

Za vijake/čepe	M10 – M12
Osnovna izvrtina Ø	6,4 mm
Tip	3
Primerne za	kaljeno jeklo
Vrsta izdelka	Odvijači vijakov