

**Odvijač vijakov Z dvojnimi rezilom in konico za točkanje., Tip: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082861 4
GTIN	4049002020902
Razred artikla	04D

Opis**Izvedba:**

Iz žilavega krom-vanadijevega jekla. Ostri robovi žlebov se trdno vpnejo v prevrtan vijak in ga odvijajo. S 4-kotnikom za pogon z ročajem ipd.

Uporaba:

Primerno za desni in levi navoj.

Primerno za :

Kaljenega jekla. Primerno za desni in levi navoj.

Napotek:

UNC- in UNF-navoj je dobavljiv po ponudbi.

Osnovna izvrtina Ø: 9,5 mm

Za vijake/čepe: M12–M16

Primerne za: kaljeno jeklo

Tehnični opis

Osnovna izvrtina Ø	9,5 mm
Tip	4
Za vijake/čepe	M12–M16
Primerne za	kaljeno jeklo
Vrsta izdelka	Odvijači vijakov